

## **\*曇止めフィルム取り扱い説明書\***

このたびは曇止めフィルムをご採用いただき誠にありがとうございます  
ご使用前に、本書を最後までお読みいただき正しくご使用ください。  
どうぞ末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### **\*\*\*商品の特徴について\*\*\***

本フィルムは水分が表面に付着した際に水滴にはならず薄い膜のように  
平たく馴染み(親水膜と言います)白く曇らずクリアで透明に見えます

従来の親水膜技術は光触媒技術によってその効果が発揮される商品が  
多く、浴室など屋内ではなかなか普及しませんでした。本フィルムは  
表面の高硬度皮膜により親水性を実現しております

また、汚れや水垢も付きにくくお手入れが容易です

### **\*\*\*メンテナンス方法\*\*\***

ガラス面に比べれば大変傷付きやすい製品です。金属や鋭利なもので  
キズを付けないようご注意ください

汚れが付着した場合は濡らした布やスポンジなど柔らかいもので水ぶきしてください  
汚れの付着がひどい時は中性洗剤を使用しゴム製スキージーなどで拭き取ってください

### **\*\*\*禁止事項\*\*\***

**ブラシや研磨剤での清掃はおやめください**

**カラぶきはしないでください**

### **\*\*\*保証について\*\*\***

使用環境やメンテナンスの仕方によって効果が極端に短くなる場合がある  
ため、どなたさまに対しても一律の性能保証はできないのですが  
万が一、商品出荷日から3年以内に曇止め効果がなくなった場合は、  
20cm×30cm程度の同フィルムを無償でお送りさせていただきます。

上貼りしていただくか、既存フィルムをめくって部分貼りするか、ご自由にお使いください

